



## ■ 採寸方法




- ・カーテンレールの長さを測ります
- ・レールのランナーから床まで、または窓枠下までの長さを測ります

### ■ 納まり



Aフック	正面付けでレールを露出する場合、天井付けの場合
Bフック	正面付けでレールを隠す場合

### ■ カーテンフック



- ・カーテンのフック、Aフック・Bフックかご確認ください

※ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください

## 採寸する時は、以下の2つの寸法の違いを理解しておきましょう

実寸 → 実際に測ったサイズ

仕上り → カーテンの仕上がりサイズ

※ゆとりや裾上がり分を考慮した寸法

## 窓の採寸 カーテンレールがついている場合


### 機能性レールの場合 (幅)



実寸: エンドキャップのリング間寸法

仕上り: 実寸に2~5%のゆとり分を加えた寸法

### 機能性レールの場合 (高さ)



実寸: 掃出し窓/ランナーのCANの内円下から床までの寸法

腰高窓/ランナーのCANの内円下から窓枠下端までの寸法

仕上り: 掃出し窓/実寸から裾上がり5~10mm引いた寸法  
(カーペットの厚さにも注意が必要です。)

腰高窓/実寸に150~200mm加えた寸法


### 装飾性レールの場合 (幅)



実寸: エンドリングランナー (エンドブラケットの外側のリングランナー)の  
リング間寸法

仕上り: 実寸に2~5%のゆとり分を加えた寸法

### 装飾性レールの場合 (高さ)



実寸: 掃出し窓/ランナーのCANの内円下から床までの寸法

腰高窓/ランナーのCANの内円下から窓枠下端までの寸法

仕上り: 掃出し窓/実寸から裾上がり5~10mm引いた寸法  
(カーペットの厚さにも注意が必要です。)

腰高窓/実寸に150~200mm加えた寸法